

产品图片



插图类似

魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

版本	微型熔丝, 快动, 6.3 A, G-Si.5 x 20
订货号	0431400000
类型	G 20/6.30A/F
GTIN (EAN)	4008190086053
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	5 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch
高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	0.97 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

颜色编码	浅灰
------	----

系统特征值

类型	熔丝附件
----	------

额定数据

额定电压	250 V	额定电流	6.3 A
------	-------	------	-------

分类

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		