
数据信息页

QL 3 SAKG46

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 309 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）: 46.00, 绝缘: 无, 宽度: 124 mm
订货号	0444400000
类型	QL 3 SAKG46
GTIN (EAN)	4008190159252
数量	5 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2024-08-15T00:00:00+02:00

数据信息页

QL 3 SAKG46

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	13 mm	高度 (英寸)	0.5118 inch
宽度	124 mm	宽度 (英寸)	4.8819 inch
净重	158.58 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

间距 P（单位：mm）	46.00 mm

材料参数

基础材料	CuSn	颜色编码	灰色

系统特征值

类型	横联

通用的

回路数	3	安装指导	直接安装

额定数据

额定电流	309 A

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		