

产品图片



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 固定器, 灰色, TS 32, None, 钢, 宽度: 10.5 mm, 100 °C |
| 订货号 | 0445600000 |
| 类型 | MEW 1/32 |
| GTIN (EAN) | 4008190178093 |
| 数量 | 20 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 29 mm | 深度 (英寸) | 1.1417 inch |
| 高度 | 30 mm | 高度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 宽度 | 10.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.4134 inch |
| 净重 | 17.75 g | | |

温度

| | | | |
|------|---------------|----------|--------|
| 环境温度 | -5 °C...40 °C | 最大持续工作温度 | 100 °C |
|------|---------------|----------|--------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 安装指导 | 直接安装 | 安装方式 | 旋紧的 |
| 锁定 | 可拧紧 | | |

材料参数

| | | | |
|--------------|------|------|----|
| 基础材料 | 钢 | 颜色编码 | 灰色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | None | | |

系统特征值

| | | | |
|----|------|---------|-------|
| 类型 | 用于端子 | 安装导轨已装备 | TS 32 |
|----|------|---------|-------|

通用的

| | | | |
|------|------|---------|-------|
| 安装指导 | 直接安装 | 安装导轨已装备 | TS 32 |
|------|------|---------|-------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

附件

www.weidmueller.com

ZGB 翻转式成组标记座



ZGB 15 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 15 插入式标签。
ZGB 30 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 7 插入式标签。
有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | ZGB 15 | 版本 |
| 订货号 | 1636530000 | 端子标记号, 端子标记, 15 x 7 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmüller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZGB 30 | 版本 |
| 订货号 | 1611930000 | 端子标记号, 端子标记, 32 x 7 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmüller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |