



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	Dummy fuse
订货号	0446100000
类型	VH 20/5/3.4
GTIN (EAN)	4008190519742
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	20 mm	深度 (英寸)	0.7874 inch
高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	1.8 g		

温度

存储温度	工作温度
------	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	53c5e4c7-0e6f-4408-bec9-b75fd451d299

材料参数

颜色编码	银色	阻燃等级符合 UL 94	None
------	----	--------------	------

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

额定数据

额定电流	19 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VH 20/5/3.4	版本	
订货号	0446100000	Dummy fuse	
GTIN (EAN)	4008190519742		
数量	10 ST		