

## Q 10 SAK16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 76 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 131.1 mm
订货号	<a href="#">0457800000</a>
类型	Q 10 SAK16
GTIN (EAN)	4008190082512
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

RoHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	20.5 mm	深度 (英寸)	0.8071 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	131.1 mm	宽度 (英寸)	5.1614 inch
净重	28.6 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	6.00 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	CuSn	颜色编码	灰色
------	------	------	----

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

回路数	10	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

## 额定数据

额定电流	76 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		