数据信息页

Q 10 SAK16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 76 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）: 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 131.1 mm
订货号	0457800000
类型	Q 10 SAK16
GTIN (EAN)	4008190082512
数量	20 items

数据信息页

Q 10 SAK16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	20.5 mm	深度 (英寸)	0.8071 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	131.1 mm	宽度 (英寸)	5.1614 inch
净重	28.6 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P（单位：mm）	6.00 mm

材料参数

基础材料	CuSn	颜色编码	灰色

系统特征值

类型	用于横联件

通用的

回路数	10	安装指导	直接安装

额定数据

额定电流	76 A

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		