


## AP SAK2.5+AST3+4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

版本	用于端子的端板, 蓝色, 高度: 39 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
订货号	<a href="#">0460580000</a>
类型	AP SAK2.5+AST3+4/35 BL
GTIN (EAN)	4008190081164
数量	20 items

## AP SAK2.5+AST3+4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	31 mm	深度 (英寸)	1.2205 inch
高度	39 mm	高度 (英寸)	1.5354 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	2.19 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.047 kg CO2eq.

## 其它技术参数

可卡装	是	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	侧板
----	----

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		