



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：9.90, 绝缘: 无, 宽度: 16.9 mm
订货号	0470300000
类型	QL 2 SAK10
GTIN (EAN)	4008190023690
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	16.9 mm	宽度 (英寸)	0.6654 inch
净重	1.35 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	9.90 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电流	57 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		