

**DQS 2 1D PS2,3 AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后，可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域，从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

**通用订货数据**

版本	插头 (端子) , 6 mm <sup>2</sup> , 1 A, 联接点数量: 1, 回路数: 2, 宽度: 6 mm
订货号	<a href="#">0471460000</a>
类型	DQS 2 1D PS2,3 AG
GTIN (EAN)	4008190035891
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-12-31T00:00:00+01:00

**DQS 2 1D PS2,3 AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	40.5 mm	深度 (英寸)	1.5945 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	3.55 g		

**温度**

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4

**其它技术参数**

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	插入的

**可压接导线 (额定联接)**

联接点数量	1
-------	---

**大小**

间距 P (单位 : mm)	12.00 mm	静差 TS 35	35 mm
----------------	----------	----------	-------

**材料参数**

基础材料	Wemid	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

**系统特征值**

类型	二极管模块
----	-------

**通用的**

回路数	2	安装指导	直接安装
最大工作温度	120 °C		

**额定数据**

额定横截面	6 mm <sup>2</sup>	额定电流	1 A
-------	-------------------	------	-----

DQS 2 1D PS2,3 AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		