

DQS 2 PS2.3 O.BATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后，可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域，从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

通用订货数据

版本	插头（端子），6 mm ² ，联接点数量: 1, 回路数: 2, 宽度: 6 mm
订货号	0471660000
类型	DQS 2 PS2.3 O.BATE
GTIN (EAN)	4008190051327
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	40.5 mm	深度 (英寸)	1.5945 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	3.17 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	插入的

可压接导线 (额定联接)

联接点数量	1
-------	---

大小

间距 P (单位 : mm)	12.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	二极管模块
----	-------

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
最大工作温度	120 °C		

额定数据

额定横截面	6 mm ²
-------	-------------------

分类

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		