



## TW AST1/PA HP/DBR/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

## 通用订货数据

版本	隔板（端子），深棕色，高度: 65 mm, 宽度: 0.5 mm, V-2
订货号	<a href="#">0474700000</a>
类型	TW AST1/PA HP/DBR/0.5
GTIN (EAN)	4008190078508
数量	20 items

## TW AST1/PA HP/DBR/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	60 mm	深度 (英寸)	2.3622 inch
高度	65 mm	高度 (英寸)	2.5591 inch
宽度	0.5 mm	宽度 (英寸)	0.0197 inch
净重	2.49 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

可卡装 是

## 大小

静差 TS 32 32.5 mm

## 材料参数

颜色编码	深棕色	阻燃等级符合 UL 94	V-2
------	-----	--------------	-----

## 系统特征值

类型 隔板

## 分类

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		