

产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	盖板 (端子), 聚酰胺 66
订货号	0475460000
类型	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008 190065348
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	14.5 mm	深度 (英寸)	0.5709 inch
高度	19 mm	高度 (英寸)	0.748 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	0.96 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	汇流排
------	-----

大小

静差 TS 35	39 mm
----------	-------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	绝缘材料	PA
颜色编码	银色	阻燃等级符合 UL 94	V-2

系统特征值

类型	用于 10 x 3 mm 汇流排
----	------------------

通用的

安装指导	汇流排	最大工作温度	100 °C
------	-----	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		