#### IK 4 BL ZB4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

#### 通用订货数据

版本	端子盖, 银色, 聚酰胺 66, 高度: 19 mm, 宽度: 6 mm, 深: 14.5 mm, V-2		
订货号	<u>0475480000</u>		
类型	IK 4 BL ZB4		
GTIN (EAN)	4008190145668		
数量	50 items		

### IK 4 BL ZB4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	14.5 mm	深度 (英寸)	0.5709 inch
<u>/^</u> 高度	19 mm		0.748 inch
<sub>同反</sub> 宽度	6 mm	_ <u>同及 (关寸)</u> 宽度 (英寸)	0.2362 inch
<sup>见及</sup> 净重	1.04 g		0.2302 IIICII
温度			,
环境温度	-5 °C40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C	43333X—II A	
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
其它技术参数	TREASON WITH HISTORY		
安装指导	汇流排		
大小			
静差 TS 35	39 mm		
材料参数	,		
基础材料	聚酰胺 66		PA
<u>墨岡仍招</u> 颜色编码	银色		V-2
	<u>к</u> С	THAM (19XI) II OLO!	V 2
系统特征值			
 类型	用于 10 x 3 mm 汇流排	安装导轨已装备	汇流排
通用的			
<b>空</b> 举长已	汇流排	最大工作温度	100 °C
安装指导 安装导轨已装备	 汇流排		100 C
—————————— 额定数据			,
额定横截面	4 mm²		
<del></del>			
ETIM C O	F0000040	ETIM 7.0	F0000040
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 2