



六角螺丝刀，交叉把手由高品质塑料制成

- 表面镀镍
- 由硬化处理过的铬钒钢制成
- 按照 DIN 6911 生产
- 适用于符合 DIN 6912 标准的螺丝

通用订货数据

版本	螺丝刀, 管钳
订货号	0485100000
类型	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

宽度	80 mm	宽度 (英寸)	3.1496 inch
净重	23.76 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		

PW6 技术数据

物品描述	梯形六角扳手, 带导向头, 尺寸4	类型	T 型把手
------	----------------------	----	-------

螺丝刀

形状	杆	大小	4
刀片长度	60 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		