数据信息页

ADP 1/HP1 1M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

通用订货数据

版本	SAK系列, 盖板剖面, 透明, 1000 mm
订货号	<u>0485200000</u>
类型	ADP 1/HP1 1M
GTIN (EAN)	4008190043568
数量	1 M

ADP 1/HP1 1M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS				
	, ,,			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			'	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	48 mm	深度 (英寸)	1.8898 inch	
· 高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch	
宽度	1000 mm	宽度 (英寸)	39.37 inch	
争重	110.88 g			
温度				
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
片响 <i>画</i> 及 最小持续工作温度	-50 °C	 最大持续工作温度	-5 C40 C	
	-50 0	取八汀坎土卜瓜区	100 0	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	一大人, 合规,无例外			
REACH SVHC				
		,		
其它技术参数			<u> </u>	
可卡装	是	安装指导	直接安装	
	Æ	×水田寸	且汉父衣	
材料参数				
基础材料	PVC	が 颜色编码		
壁响的科 阻燃等级符合 UL 94	V-2			
	V-Z		,	
系统特征值				
通用的				
力壮化只	古拉中壮			
安装指导	直接安装			
分类 				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

目录日期/图纸 2

数据信息页

ADP 1/HP1 1M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

数据信息页

ADP 1/HP1 1M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

针对触点进行保护

魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

通用订货数据

类型 HP 1 ADP1 版本

端子用端板及隔板, 米色, 高度: 46 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66

订货号 0485560000

GTIN (EAN) 4008190071042

数量 20 ST