ADP 3/HP3 1M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







插图类似

魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

通用订货数据

版本	SAK系列, 盖板剖面, 透明, 1000 mm
订货号	<u>0485400000</u>
类型	ADP 3/HP3 1M
GTIN (EAN)	4008190023928
数量	1 M

ADP 3/HP3 1M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

事批			
DOLLO.	Σh		
ROHS	<u>一</u> 致		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	89 mm	※ 深度 (英寸)	3.5039 inch
深 高度	34.5 mm	高度 (英寸)	1.3583 inch
宽度	1000 mm	宽度 (英寸)	39.37 inch
争重	287 g		
温度			
左 烛泪 库	25 % 55 %	打碎油床	F %C 40 %C
存储温度 显点结结工 <i>作</i> 温度	-25 °C55 °C	环境温度 	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC			
	REAZ 0.1 WE/O HUIDID	Z7011/1/04 (04110)	
其它技术参数			
可卡装	 是	安装指导	直接安装
材料参数			
*** **!!		AT 4- / A 4-7	\
基础材料	PVC	颜色编码	透明
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
系统特征值			
	盖板		
通用的			
力壮化只	古拉克壮		
安装指导	直接安装		
分类 	-		
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

ADP 3/HP3 1M




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



数据信息页

ADP 3/HP3 1M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

通用订货数据

类型	HP 3 ADP3	版本
订货号	0485760000	端子用端板及隔板, 米色, 高度: 82 mm, 宽度: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190030254	
数量	20 ST	
类型	HP 4 ADP3	版本
类型 订货号	HP 4 ADP3 0485860000	版本 端子用端板及隔板, 米色, 高度: 82 mm, 宽度: 3 mm, V-2, PA 66