

HP 2 ADP2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	端子用端板及隔板, 米色, 高度: 59.5 mm, 宽度: 3 mm, V-2, PA 66
订货号	0485660000
类型	HP 2 ADP2
GTIN (EAN)	4008190181697
数量	20 items

HP 2 ADP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	70.2 mm	深度 (英寸)	2.7638 inch
高度	59.5 mm	高度 (英寸)	2.3425 inch
宽度	3 mm	宽度 (英寸)	0.1181 inch
净重	4.65 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	是	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

大小

安装偏差	12.5 mm
------	---------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	挡板及隔板
----	-------

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

HP 2 ADP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

