数据信息页

HP 3 ADP3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

通用订货数据

| 版本 | 端子用端板及隔板, 米色, 高度: 82 mm, 宽度: 3 mm, V-2, PA 66 | | |
|------------|--|--|--|
| 订货号 | <u>0485760000</u> | | |
| 类型 | HP 3 ADP3 | | |
| GTIN (EAN) | 4008190030254 | | |
| 数量 | 20 items | | |
| | | | |

HP 3 ADP3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|-------------|--|
| ROHS | 一致 | | | |
| 尺寸和重量 | | | | |
| | | | | |
| 深 | 86.5 mm | 深度 (英寸) | 3.4055 inch | |
| 高度 | 82 mm | 高度 (英寸) | 3.2283 inch | |
| 宽度 | 3 mm | | 0.1181 inch | |
| 净重 | 8.1 g | | | |
| 温度 | | | | |
| 存储温度 | -25 °C55 °C | 环境温度 | -5 °C40 °C | |
| 最小持续工作温度 | -50 °C | 最大持续工作温度 | 100 °C | |
| 环保产品合规 | | | | |
| 1 Plan Bill Color | | | | |
| RoHS 合规状态 | 合规,无例外 | | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | | |
| 其它技术参数 | | | | |
| 可上壮 | 8 | | 古拉史社 | |
| 可卡装 | 是 | 安装指导 ———————————————————————————————————— | 直接安装 | |
| 大小 | | | | |
| 安装偏差 | 26.5 mm | | | |
| 材料参数 | | | | |
| サカルナナルマ | DA 00 | ** * / · · · · · · | No Arr | |
| 基础材料 阻燃等级符合 UL 94 | PA 66 V-2 | 颜色编码 | 米色 | |
| | V-Z | | | |
| 系统特征值 | - | | · | |
| 类型 | 挡板及隔板 | | | |
| 通用的 | | | | |
| 安装指导 | 直接安装 | | | |
| 分类 | | | | |
| 7,7 | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 | |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 | |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 | |
| ECLASS 13.0 ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 27-25-03-01 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 | |
| LOLAGO 10.0 | 21-20-U3-U1 | | | |

目录日期/图纸 2

HP 3 ADP3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

