

SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	汇流排支架, 中黄, 130 °C, 宽度: 40 mm, V-0, KrG, 旋紧的
订货号	0494920000
类型	SH 2
GTIN (EAN)	4008190007584
数量	10 items

SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
净重	22.1 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

表面处理	其它所有的	基础材料	KrG
------	-------	------	-----

分类

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		