

**TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****插图类似**

钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

**通用订货数据**

版本	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 15 mm
订货号	<b>0498000000</b>
类型	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190042493
数量	20 M

**TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	2000 mm	宽度 (英寸)	78.74 inch
净重	798.52 g		

**温度**

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**安装导轨**

安装指导	直接安装						
标准	DIN EN 60715						
表面处理	电镀锌和钝化						
强度	2.30 mm						
基础材料	钢						
端子导轨长度	<table border="1"> <tr> <td>最小</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>标称</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table>	最小	0 mm	标称	2000 mm	最大	2000 mm
最小	0 mm						
标称	2000 mm						
最大	2000 mm						

符合 IEC 60947-7-2 的每秒短时耐受电流 6 kA

安装导轨经预钻孔 无

狭缝宽度

短路强度符合 E-Cu 导线 50.00 mm<sup>2</sup>

开孔间距, 在中间 0 mm

狭缝间隙

狭缝长度

**分类**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		


**TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**



插图类似

**TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****尾架**

为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

**通用订货数据**

类型	WEW 35/1	版本
订货号	<a href="#">1059000000</a>	固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2	版本
订货号	<a href="#">1061200000</a>	固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 ST	
类型	ZEW 35	版本
订货号	<a href="#">9540000000</a>	固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190956264	
数量	20 ST	
类型	ZEW 35/2	版本
订货号	<a href="#">8630740000</a>	固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248348916	
数量	20 ST	
类型	EW 35	版本
订货号	<a href="#">0383560000</a>	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	
类型	EW 35 GR 7032	版本
订货号	<a href="#">0383530000</a>	固定器, 灰色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
数量	50 ST	
类型	EW 35/SCHA/M3	版本
订货号	<a href="#">0258660000</a>	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
数量	20 ST	

**安装导轨支持**

**TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	TST 2/M5	版本
订货号	<a href="#">1286600000</a>	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
数量	10 ST	
类型	TST 2/M6	版本
订货号	<a href="#">0101700000</a>	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 6, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
数量	10 ST	
类型	TSTW 5/M5	版本
订货号	<a href="#">0178100000</a>	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
数量	10 ST	
类型	TSTW 5/M5 ZN	版本
订货号	<a href="#">1779100000</a>	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
数量	10 ST	
类型	TSTW 6/M6	版本
订货号	<a href="#">0164000000</a>	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 6, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
数量	10 ST	
类型	TSTW D 4.3	版本
订货号	<a href="#">1610110000</a>	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, without, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
数量	10 ST	

**安装支持**

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

类型	FKSC M4X6 D8/SW2	版本
订货号	<a href="#">1567480000</a>	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	
类型	FKSC M5X8 D9/SW2.5	版本
订货号	<a href="#">0295900000</a>	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	

**TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****导轨材料**

采用集成、可扩展和个性化设计：  
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

**安装硬件**

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

**标签安装套件** - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

**通用订货数据**

类型	FKSC M6X8 D9/SW3	版本
订货号	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢
GTIN (EAN)	4008190058258	
数量	50 ST	

**安装支持**

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

类型	FKSC M6X12 D9/SW3	版本
订货号	<a href="#">0353500000</a>	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
数量	50 ST	

**安装导轨支持**

**TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	SH 2	版本
订货号	<a href="#">0494920000</a>	汇流排支架, 中黄, 130 °C, 宽度: 40 mm, V-O, KrG, 旋紧的
GTIN (EAN)	4008190007584	
数量	10 ST	

**安装支持**

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

类型	MOFU 35/LO/1	版本
订货号	<a href="#">0646260000</a>	安装脚 (端子)
GTIN (EAN)	4008190178574	
数量	20 ST	

**附件**

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

**通用订货数据**

类型	FM 4/TS35	版本
订货号	<a href="#">0687900000</a>	安装导轨上的安装脚, 银色, 无镀层不锈钢, M 4, 宽度: 14 mm
GTIN (EAN)	4008190086459	
数量	40 ST	
类型	WSH 1	版本
订货号	<a href="#">1068700000</a>	附件, 导轨支架, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
类型	WSH 3/H/N	版本
订货号	<a href="#">1715970000</a>	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 ST	
类型	WSH 5	版本
订货号	<a href="#">1080100000</a>	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	

## TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

类型	WSH 6	版本
订货号	<a href="#">1080200000</a>	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	