

## IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

## 通用订货数据

版本	盖板 (端子)
订货号	<a href="#">0502780000</a>
类型	IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN)	4008190141455
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	8.6 mm	深度 (英寸)	0.3386 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	14 mm	宽度 (英寸)	0.5512 inch
净重	1.34 g		

## 温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 可压接导线 (额定联接)

联接点数量	1
-------	---

## 材料参数

颜色编码	银色	阻燃等级符合 UL 94	V-2
------	----	--------------	-----

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		