

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	盖板 (端子)
订货号	0502780000
类型	IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN)	4008190141455
数量	50 items

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	8.6 mm	深度 (英寸)	0.3386 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	14 mm	宽度 (英寸)	0.5512 inch
净重	1.34 g		

温度

最小持续工作温度 -50 °C 最大持续工作温度 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

可压接导线 (额定联接)

联接点数量 1

材料参数

颜色编码 银色 阻燃等级符合 UL 94 V-2

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		