

IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 盖板 (端子), 聚酰胺 66 |
| 订货号 | 0502960000 |
| 类型 | IK 16/ZB16 GG |
| GTIN (EAN) | 4008190113438 |
| 数量 | 50 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 20 mm | 深度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 高度 | 19 mm | 高度 (英寸) | 0.748 inch |
| 宽度 | 9 mm | 宽度 (英寸) | 0.3543 inch |
| 净重 | 1.18 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|--------|
| 环境温度 | -50 °C...55 °C | 最小持续工作温度 | -50 °C |
| 最大持续工作温度 | 100 °C | | |

环保产品合规

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | 0.022 kg CO2 eq. | |

可压接导线 (额定联接)

| | |
|-------|---|
| 联接点数量 | 1 |
|-------|---|

大小

| | |
|----------|-------|
| 静差 TS 35 | 39 mm |
|----------|-------|

材料参数

| | | | |
|------|--------|--------------|-----|
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | 绝缘材料 | PA |
| 颜色编码 | 银色 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |

系统特征值

| | |
|----|------------------|
| 类型 | 用于 10 x 3 mm 汇流排 |
|----|------------------|

通用的

| | |
|--------|--------|
| 最大工作温度 | 100 °C |
|--------|--------|

额定数据

| | |
|------|---|
| 污染等级 | 3 |
|------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |