

TSK 35X15 2M PVC/GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



塑料 DIN 导轨具有绝缘性，而且非常轻。可用于标准 DIN 导轨无法实现固定器间隙和爬电距离的场所。

通用订货数据

版本	端子导轨, 附件, PVC, 未处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 15 mm
订货号	0514300000
类型	TSK 35X15 2M PVC/GR
GTIN (EAN)	4008190052263
数量	2 M

TSK 35X15 2M PVC/GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	2000 mm	宽度 (英寸)	78.74 inch
净重	205.8 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

安装指导	直接安装						
标准	DIN EN 60715						
表面处理	未处理的						
强度	3.00 mm						
基础材料	PVC						
端子导轨长度	<table border="1"> <tr> <td>最小</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>标称</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table>	最小	0 mm	标称	2000 mm	最大	2000 mm
最小	0 mm						
标称	2000 mm						
最大	2000 mm						
安装导轨经预钻孔	无						
狭缝宽度							
开孔间距, 在中间	0 mm						
狭缝间隙							
狭缝长度							

分类


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TSK 35X15 2M PVC/GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



TSK 35X15 2M PVC/GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


安装导轨支持



通用订货数据

类型	TST 2/M6	版本
订货号	0101700000	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 6, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
数量	10 ST	
类型	TSTW 6/M6	版本
订货号	0164000000	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 6, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
数量	10 ST	
类型	TSTW 5/M5	版本
订货号	0178100000	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
数量	10 ST	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 35/SCHA/M3	版本
订货号	0258660000	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
数量	20 ST	

TSK 35X15 2M PVC/GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持




魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	FKSC M5X8 D9/SW2.5	版本
订货号	0295900000	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	
类型	FKSC M6X12 D9/SW3	版本
订货号	0353500000	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
数量	50 ST	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 35 GR 7032	版本
订货号	0383530000	固定器, 灰色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
数量	50 ST	
类型	EW 35	版本
订货号	0383560000	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	

TSK 35X15 2M PVC/GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装导轨支持



通用订货数据

类型	SH 2	版本	
订货号	0494920000		汇流排支架, 中黄, 130 °C, 宽度: 40 mm, V-0, KrG, 旋紧的
GTIN (EAN)	4008190007584		
数量	10 ST		

导轨材料



采用集成、可扩展和个性化设计：
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。


标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

通用订货数据

类型	FKSC M6X8 D9/SW3	版本	
订货号	0642600000		Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢
GTIN (EAN)	4008190058258		
数量	50 ST		

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

TSK 35X15 2M PVC/GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	WEW 35/1	版本
订货号	1059000000	固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2	版本
订货号	1061200000	固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 ST	

附件




Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装, 同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	WSH 1	版本
订货号	1068700000	附件, 导轨支架, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
类型	WSH 5	版本
订货号	1080100000	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
类型	WSH 6	版本
订货号	1080200000	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	

安装导轨支持



通用订货数据

类型	TST 2/M5	版本
订货号	1286600000	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
数量	10 ST	

TSK 35X15 2M PVC/GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	FKSC M4X6 D8/SW2	版本	
订货号	1567480000	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1	
GTIN (EAN)	4008190033491		
数量	100 ST		

安装导轨支持



通用订货数据

类型	TSTW D 4.3	版本	
订货号	1610110000	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, without, 宽度: 18 mm	
GTIN (EAN)	4008190185305		
数量	10 ST		

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	WSH 3/H/N	版本	
订货号	1715970000	附件, 导轨支架, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190353100		
数量	10 ST		


TSK 35X15 2M PVC/GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

尾架




为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	ZEW 35	版本	
订货号	9540000000	固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 6 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4008190956264		
数量	20 ST		


安装导轨支持



通用订货数据

类型	TSTW 5/M5 ZN	版本	
订货号	1779100000	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm	
GTIN (EAN)	4032248169894		
数量	10 ST		

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	ZEW 35/2	版本	
订货号	8630740000	固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4032248348916		
数量	20 ST		