

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 7.5 mm |
| 订货号 | 0514500000 |
| 类型 | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190046019 |
| 数量 | 40 M |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 7.5 mm | 深度 (英寸) | 0.2953 inch |
| 高度 | 35 mm | 高度 (英寸) | 1.378 inch |
| 宽度 | 2000 mm | 宽度 (英寸) | 78.74 inch |
| 净重 | 15.75 g | | |

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------|--|
| 焊接孔直径 (D) | 5.2 mm | | |
| 安装指导 | 直接安装 | | |
| 标准 | DIN EN 60715 | | |
| 表面处理 | 电镀锌和钝化 | | |
| 强度 | 1.00 mm | | |
| 基础材料 | 钢 | | |
| 端子导轨长度 | 最小 | 0 mm | |
| | 标称 | 2000 mm | |
| | 最大 | 2000 mm | |
| 开孔, 开槽 | 是 | | |
| 槽长 | 25.00 mm | | |
| 槽间距 | 11.00 mm | | |
| 符合 IEC 60947-7-2 的每秒短时耐受电流 | 1.92 kA | | |
| 槽宽 | 5.20 mm | | |
| 安装导轨经预钻孔 | 是 | | |
| 狭缝宽度 | | | |
| 短路强度符合 E-Cu 导线 | 16.00 mm ² | | |
| 开孔直径 | 5.20 mm | | |
| 开孔间距, 在中间 | 36 mm | | |
| 狭缝间隙 | | | |
| 狭缝长度 | | | |

分类



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


图纸

www.weidmueller.com



附件

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | WEW 35/1 | 版本 |
| 订货号 | 1059000000 | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | WEW 35/2 | 版本 |
| 订货号 | 1061200000 | 固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | ZEW 35 | 版本 |
| 订货号 | 9540000000 | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZEW 35/2 | 版本 |
| 订货号 | 8630740000 | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | EW 35 | 版本 |
| 订货号 | 0383560000 | 固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | EW 35 GR 7032 | 版本 |
| 订货号 | 0383530000 | 固定器, 灰色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | EW 35/SCHA/M3 | 版本 |
| 订货号 | 0258660000 | 固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| 数量 | 20 ST | |

安装导轨支持



TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型 | TST 2/M5 | 版本 |
| 订货号 | 1286600000 | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | TST 2/M6 | 版本 |
| 订货号 | 0101700000 | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 6, 宽度: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | TSTW 5/M5 | 版本 |
| 订货号 | 0178100000 | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | TSTW 5/M5 ZN | 版本 |
| 订货号 | 1779100000 | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | TSTW 6/M6 | 版本 |
| 订货号 | 0164000000 | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 6, 宽度: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | TSTW D 4.3 | 版本 |
| 订货号 | 1610110000 | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, without, 宽度: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| 数量 | 10 ST | |

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合, 可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配, 因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型 | FKSC M4X6 D8/SW2 | 版本 |
| 订货号 | 1567480000 | SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | 版本 |
| 订货号 | 0295900000 | SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| 数量 | 50 ST | |

附件

导轨材料



采用集成、可扩展和个性化设计：
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | FKSC M6X8 D9/SW3 | 版本 |
| 订货号 | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| 数量 | 50 ST | |

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型 | FKSC M6X12 D9/SW3 | 版本 |
| 订货号 | 0353500000 | SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | |
| 数量 | 50 ST | |

安装导轨支持



TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SH 2 | 版本 |
| 订货号 | 0494920000 | 汇流排支架, 中黄, 130 °C, 宽度: 40 mm, V-0, KrG, 旋紧的 |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | |
| 数量 | 10 ST | |

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合, 可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配, 因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | MOFU 35/LO/1 | 版本 |
| 订货号 | 0646260000 | 安装脚 (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| 数量 | 20 ST | |

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装, 同时遵守所要求的规范

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型 | FM 4/TS35 | 版本 |
| 订货号 | 0687900000 | 安装导轨上的安装脚, 银色, 无镀层不锈钢, M 4, 宽度: 14 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | |
| 数量 | 40 ST | |
| 类型 | WSH 1 | 版本 |
| 订货号 | 1068700000 | 附件, 导轨支架, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | WSH 3/H/N | 版本 |
| 订货号 | 1715970000 | 附件, 导轨支架, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | WSH 5 | 版本 |
| 订货号 | 1080100000 | 附件, 导轨支架, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| 数量 | 10 ST | |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型 | WSH 6 | 版本 |
| 订货号 | 1080200000 | 附件, 导轨支架, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| 数量 | 10 ST | |

端盖




端子导轨端盖可防止尖锐边缘划伤, 并在端子导轨末端提供视觉封闭作用。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | TS END CAP 35X7.5 | 版本 |
| 订货号 | 1283470000 | 端子盖, 深褐, 聚丙烯, 高度: 37.5 mm, 宽度: 7 mm, 深: 9 mm, HB |
| GTIN (EAN) | 4050118078701 | |
| 数量 | 100 ST | |

Railsnapper



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型 | FMC 5.2/1.0 BR | 版本 |
| 订货号 | 2968380000 | 固定销 (端子), 钢, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4099986780897 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | FMC 5.2/1.0 SC | 版本 |
| 订货号 | 2920530000 | 固定销 (端子), 钢, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4099986586499 | |
| 数量 | 50 ST | |