

## AD 4 SAK16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

## 通用订货数据

版本	端子盖, 黄色, PVC, 高度: 36 mm, 宽度: 47.6 mm, 深: 1 mm, V-2
订货号	<a href="#">0518200000</a>
类型	AD 4 SAK16
GTIN (EAN)	4008190122416
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度	36 mm	高度 (英寸)	1.4173 inch
宽度	47.6 mm	宽度 (英寸)	1.874 inch
净重	2.19 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

可卡装	无	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 材料参数

基础材料	PVC	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	挡板及隔板
----	-------

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BFSC M3X22 PA/RT	版本	
订货号	<a href="#">0128900000</a>	安装螺钉（端子），3.00 mm, 聚酰胺 66, 深: 4.8 mm, 宽度: 4.8 mm, 高度: 22 mm	
GTIN (EAN)	4008190084158		
数量	100 ST		