

**VP 7-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

版本	VPMS (黄铜插头), 插头, 封闭式, PG 7, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">0521600000</a>
类型	VP 7-MS65
GTIN (EAN)	4008190011871
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">VP 7-K54</a>

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	7.5 mm	高度 (英寸)	0.2953 inch
长度	7.5 mm	长度 (英寸)	0.2953 inch
直径	15 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	4 mm	净重	3.28 g

## 温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## 通用参数

头部直径	15.00 mm	O 型圈	NBR
硅胶	无	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
防护等级	IP68 - 5 bar (30分钟)	电缆接头	PG
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封圈直径	12.50 mm
密封	NBR	螺纹 (外部)	PG 7
螺纹长度	5 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

