

IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	盖板 (端子), 钢
订货号	0526060000
类型	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008190128647
数量	50 items

技术数据

审批

MAMID 认证

IECEX

ROHS

一致

尺寸和重量

深	23 mm	深度 (英寸)	0.9055 inch
高度	22.5 mm	高度 (英寸)	0.8858 inch
宽度	7.8 mm	宽度 (英寸)	0.3071 inch
净重	1.74 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据IECEX/ATEX

IECEX 证书号 IECEXULD13.0005U 导线最大压接面积 (IECEX) 6 mm²

其它技术参数

安装指导 汇流排

材料参数

基础材料 钢 绝缘材料 PA
颜色编码 银色

系统特征值

类型 用于 10 x 3 mm 汇流排

通用的

安装指导 汇流排

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		