



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，27 A, 回路数：75, 间距 P（单位：mm）：6.00, 绝缘：无, 宽度：0.8 mm
订货号	0526400000
类型	QB 75/6.2/9/WI
GTIN (EAN)	4008190099923
数量	10 items

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	17.5 mm	深度 (英寸)	0.689 inch
高度	461.3 mm	高度 (英寸)	18.1614 inch
宽度	0.8 mm	宽度 (英寸)	0.0315 inch
净重	25.02 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	6.00 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	75	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

额定数据

额定电流	27 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

附件www.weidmueller.com**断路器插头**

与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	ISPF QB75 SW	版本
订货号	052670000	隔离型材, 塑料材质, 黑色
GTIN (EAN)	4008190093723	
数量	10 ST	
类型	ISPF QB75 RT	版本
订货号	052676000	隔离型材, 塑料材质, 红色
GTIN (EAN)	4008190157821	
数量	10 ST	
类型	ISPF QB75 BL	版本
订货号	052678000	隔离型材, 塑料材质, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190093105	
数量	10 ST	