


SSP 3 SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	闭锁设备（端子），橙色
订货号	0531760000
类型	SSP 3 SAKT1
GTIN (EAN)	4008190130787
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	18.5 mm	深度 (英寸)	0.7283 inch
高度	13.2 mm	高度 (英寸)	0.5197 inch
宽度	6.05 mm	宽度 (英寸)	0.2382 inch
净重	0.34 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	8.00 mm
----------------	---------

材料参数

颜色编码	橙色
------	----

系统特征值

类型	其他
----	----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		