



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

#### 通用订货数据

版本	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 27 A, 回路数: 75, 间距 P (单位: mm) : 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 0.8 mm
订货号	<a href="#">0535200000</a>
类型	QB 75/6.2/15
GTIN (EAN)	4008190179168
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	17.5 mm	深度 (英寸)	0.689 inch
高度	461.3 mm	高度 (英寸)	18.1614 inch
宽度	0.8 mm	宽度 (英寸)	0.0315 inch
净重	26.26 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	6.00 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

回路数	75	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

## 额定数据

额定电流	27 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

类型	ISPF QB75 SW	版本
订货号	<a href="#">052670000</a>	隔离型材, 塑料材质, 黑色
GTIN (EAN)	4008190093723	
数量	10 ST	
类型	ISPF QB75 RT	版本
订货号	<a href="#">052676000</a>	隔离型材, 塑料材质, 红色
GTIN (EAN)	4008190157821	
数量	10 ST	
类型	ISPF QB75 BL	版本
订货号	<a href="#">052678000</a>	隔离型材, 塑料材质, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190093105	
数量	10 ST	