



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，27 A，回路数：75，间距 P（单位：mm）：6.00，绝缘：无，宽度：0.8 mm
订货号	0535200000
类型	QB 75/6.2/15
GTIN (EAN)	4008190179168
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	17.5 mm	深度 (英寸)	0.689 inch
高度	461.3 mm	高度 (英寸)	18.1614 inch
宽度	0.8 mm	宽度 (英寸)	0.0315 inch
净重	26.26 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	6.00 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	75	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

额定数据

额定电流	27 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	ISPF QB75 SW	版本
订货号	0526700000	隔离型材, 塑料材质, 黑色
GTIN (EAN)	4008190093723	
数量	10 ST	
类型	ISPF QB75 RT	版本
订货号	0526760000	隔离型材, 塑料材质, 红色
GTIN (EAN)	4008190157821	
数量	10 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	ISPF QB75 BL	版本
订货号	0526780000	隔离型材, 塑料材质, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190093105	
数量	10 ST	