



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

### 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 27 A, 回路数: 58, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 0.8 mm
订货号	<a href="#">0545300000</a>
类型	QB 58/8/9/WI
GTIN (EAN)	4008190125080
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	17.5 mm	深度 (英寸)	0.689 inch
高度	458.5 mm	高度 (英寸)	18.0511 inch
宽度	0.8 mm	宽度 (英寸)	0.0315 inch
净重	21.8 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
工作温度	-60 °C...130 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	8.00 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

回路数	58	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	27 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	ISPF QB58 SW	版本
订货号	<a href="#">0546000000</a>	隔离型材, PVC, 黑色
GTIN (EAN)	4008190116705	
数量	10 ST	
类型	ISPF QB58 RT	版本
订货号	<a href="#">0546040000</a>	隔离型材, PVC, 红色
GTIN (EAN)	4008190497941	
数量	10 ST	
类型	ISPF QB58 BL	版本
订货号	<a href="#">0546080000</a>	隔离型材, PVC, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190927035	
数量	10 ST	