


产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，27 A, 回路数：58, 间距 P（单位：mm）：8.00, 绝缘：无, 宽度：0.8 mm
订货号	0545400000
类型	QB 58/8/15
GTIN (EAN)	4008190028794
数量	10 items

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	17.5 mm	深度 (英寸)	0.689 inch
高度	458.5 mm	高度 (英寸)	18.0511 inch
宽度	0.8 mm	宽度 (英寸)	0.0315 inch
净重	21.96 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
工作温度	-60 °C...130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	8.00 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	58	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

额定数据

额定电流	27 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

附件**横联接**

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	ISPF QB58 SW	版本
订货号	0546000000	隔离型材, PVC, 黑色
GTIN (EAN)	4008190116705	
数量	10 ST	
类型	ISPF QB58 RT	版本
订货号	0546040000	隔离型材, PVC, 红色
GTIN (EAN)	4008190497941	
数量	10 ST	
类型	ISPF QB58 BL	版本
订货号	0546080000	隔离型材, PVC, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190927035	
数量	10 ST	