

## ISPF QB58 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

版本	隔离型材, PVC, 黑色
订货号	<a href="#">0546000000</a>
类型	ISPF QB58 SW
GTIN (EAN)	4008190116705
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	5.7 mm	深度 (英寸)	0.2244 inch
高度	465 mm	高度 (英寸)	18.3071 inch
宽度	2.5 mm	宽度 (英寸)	0.0984 inch
净重	5.82 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	插入的

## 材料参数

基础材料	PVC	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	封盖型材
----	------

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		