

**ISPF QB58 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	隔离型材, PVC, 红色
订货号	<a href="#">0546040000</a>
类型	ISPF QB58 RT
GTIN (EAN)	4008 19049794 1
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	5.7 mm	深度 (英寸)	0.2244 inch
高度	465 mm	高度 (英寸)	18.3071 inch
宽度	2.5 mm	宽度 (英寸)	0.0984 inch
净重	6.08 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	插入的

材料参数

基础材料	PVC	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型 封盖型材

通用的

安装指导 直接安装

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		