

ISPF QB58 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	隔离型材, PVC, 蓝色
订货号	0546080000
类型	ISPF QB58 BL
GTIN (EAN)	4008190927035
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	5.7 mm	深度 (英寸)	0.2244 inch
高度	465 mm	高度 (英寸)	18.3071 inch
宽度	2.5 mm	宽度 (英寸)	0.0984 inch
净重	5.88 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	插入的

材料参数

基础材料	PVC	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	封盖型材
----	------

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		