


DLS 2 SAKRD +/-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后，可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域，从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

通用订货数据

版本	插头 (端子) , 1 A, 250 V, 联接点数量: 1, 回路数: 1, 宽度: 5.8 mm
订货号	0547760000
类型	DLS 2 SAKRD +/-
GTIN (EAN)	4008190177249
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

DLS 2 SAKRD +/-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	36 mm	高度 (英寸)	1.4173 inch
宽度	5.8 mm	宽度 (英寸)	0.2283 inch
净重	3.82 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	插入的

可压接导线 (额定联接)

联接点数量	1
-------	---

大小

间距 P (单位 : mm)	6.00 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	插座
----	----

通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
最大工作温度	100 °C		

额定数据

额定电压	250 V	额定电流	1 A
------	-------	------	-----

分类

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848

DLS 2 SAKRD +/-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

DLS 2 SAKRD +/-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

