

产品图片



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

版本	SAK系列, 端头护套
订货号	0553300000
类型	VH 25/5/3.4
GTIN (EAN)	4008190095604
数量	100 items

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	5 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
直径	5 mm	净重	2.1 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6892c850-b959-4235-b8fe-df5198e99e63

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

直径	5 mm
----	------

材料参数

基础材料	Cu	颜色编码	灰色
------	----	------	----

系统特征值

类型	插针
----	----

通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电流	19 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		