

MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	滑动螺母, M 5
订货号	0553400000
类型	MB M5/M3 SW
GTIN (EAN)	4008190122263
数量	20 items

MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	14 mm	深度 (英寸)	0.5512 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
净重	3.5 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	卡入	防爆版	不
------	----	-----	---

大小

螺纹 (内部)	M 5	间距 P (单位 : mm)	12.00 mm
---------	-----	----------------	----------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	表面处理	未处理的
颜色编码	黑色	阻燃等级符合 UL 94	V-2

系统特征值

类型	用于端子导轨	安装导轨已装备	TS 32
----	--------	---------	-------

通用的

表面处理	未处理的	安装导轨已装备	TS 32
------	------	---------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

