

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 汇流排支架, 银色, 100 °C, 宽度: 65 mm, V-2, 聚酰胺 66 |
| 订货号 | 0556660000 |
| 类型 | SH 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190123086 |
| 数量 | 10 items |

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 65 mm | 深度 (英寸) | 2.5591 inch |
| 高度 | 15 mm | 高度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 宽度 | 65 mm | 宽度 (英寸) | 2.5591 inch |
| 净重 | 26.4 g | | |

温度

| | | | |
|----------|---------------|----------|--------|
| 环境温度 | -5 °C...40 °C | 最小持续工作温度 | -50 °C |
| 最大持续工作温度 | 100 °C | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

可压接导线 (额定联接)

| | |
|------|----|
| 联接类型 | 其他 |
|------|----|

材料参数

| | | | |
|------|--------|--------------|-------|
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | 表面处理 | 其它所有的 |
| 颜色编码 | 银色 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |

系统特征值

| | |
|----|-----------------|
| 类型 | 15 x 6 mm 汇流排连接 |
|----|-----------------|

通用的

| | | | |
|------|-------|--------|--------|
| 回路数 | 3 | 最大工作温度 | 100 °C |
| 表面处理 | 其它所有的 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ETIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |