


**SH 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

版本	汇流排支架, 银色, 100 °C, 宽度: 65 mm, V-2, 聚酰胺 66
订货号	<a href="#">0556660000</a>
类型	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	65 mm	深度 (英寸)	2.5591 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	65 mm	宽度 (英寸)	2.5591 inch
净重	26.4 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 可压接导线 (额定联接)

联接类型	其他
------	----

## 材料参数

基础材料	聚酰胺 66	表面处理	其它所有的
颜色编码	银色	阻燃等级符合 UL 94	V-2

## 系统特征值

类型	15 x 6 mm 汇流排连接
----	-----------------

## 通用的

回路数	3	最大工作温度	100 °C
表面处理	其它所有的		

## 分类

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		