

## CLI RS 4 MDCLI C1+02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

### 通用订货数据

版本	CableLine, 装配杆
订货号	<a href="#">0559300000</a>
类型	CLI RS 4 MDCLI C1+02
GTIN (EAN)	4008190112400
数量	1 items

## CLI RS 4 MDCLI C1+02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
长度	100 mm	长度 (英寸)	3.937 inch
净重	7.04 g		

## 温度

工作温度范围	-30...80 °C
--------	-------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

## 通用数据

打印类型	标准	类型	MultiPack
宽度	4 mm	阻燃等级符合	UL 94 V-0
最大工作温度	80 °C	最小工作温度	-30 °C
颜色编码	银色	卤素	是
长度	100 mm	基础材料	钢
打印标志	计数	推荐使用的工业	流程, 机械制造
工作温度范围	-30...80 °C		

## 导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	3.5 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	4.5 mm
最小电缆外径	2.5 mm	导线外径	2.5 - 4.5 mm
导线压接面积	1.5 - 3.5 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		