


CLI R 02 F. CLI C 02-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

版本	CableLine, 装配杆
订货号	0559900000
类型	CLI R 02 F. CLI C 02-3
GTIN (EAN)	4008 19008 1645
数量	20 items

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	150 mm	高度 (英寸)	5.9055 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
净重	0.47 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C		
--------	--------------	--	--

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	2	打印类型	标准
类型	MultiPack	宽度	2 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	红色
卤素	是	基础材料	POM
打印标志	计数	推荐使用的工业	流程, 机械制造
每包装数量	25	工作温度范围	-40...100 °C

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	1.5 mm ²
最小压接面积	0.2 mm ²	最大电缆外径	3 mm
最小电缆外径	1.3 mm	导线外径	1.3 - 3 mm
导线压接面积	0.2 - 1.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		