

CLI R 02-3 BL/WS 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

版本	CableLine, 装配杆
订货号	0560001521
类型	CLI R 02-3 BL/WS 6
GTIN (EAN)	4032248456482
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
宽度	3.4 mm	宽度 (英寸)	0.1339 inch
净重	1.06 g		

温度

工作温度范围	-30...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	6	打印方向	水平
打印类型	标准	打印工艺	热成型
类型	MultiPack	宽度	3.4 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-30 °C	颜色编码	蓝色
卤素	是	基础材料	PVC, 软的, 无铜
打印颜色	白色	打印标志	计数
推荐使用的工业	流程, 机械制造	每包装数量	25
工作温度范围	-30...80 °C	表面印刷	6

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	1.5 mm ²
最小压接面积	0.2 mm ²	最大电缆外径	3 mm
最小电缆外径	1.3 mm	导线外径	1.3 - 3 mm
导线压接面积	0.2 - 1.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

