

CLI R 02-3 SET 0-9,L,R,S, T TO GR NE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

版本	CableLine, 装配杆
订货号	0560001531
类型	CLI R 02-3 SET 0-9,L,R,S, T TO GR NE
GTIN (EAN)	4032248469642
数量	20 items

CLI R 02-3 SET 0-9,L,R,S, T TO GR NE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
宽度	3.4 mm	宽度 (英寸)	0.1339 inch
长度	145 mm	长度 (英寸)	5.7086 inch
净重	1.06 g		

温度

工作温度范围 -30...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	8	打印方向	水平
打印类型	标准	打印工艺	热成型
类型	MultiPack	宽度	3.4 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-30 °C	颜色编码	灰色
卤素	是	长度	145 mm
基础材料	PVC, 软的, 无镉	打印颜色	黑色
打印标志	其他	推荐的工业	流程, 机械制造
每包装数量	25	工作温度范围	-30...80 °C
表面印刷	0-9, R, S.T, TO		

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	1.5 mm ²
最小压接面积	0.2 mm ²	最大电缆外径	3 mm
最小电缆外径	1.3 mm	导线外径	1.3 - 3 mm
导线压接面积	0.2 - 1.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		