CLI R 02-3 GE/SW S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号,也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

版本	CableLine, 装配杆
订货号	<u>0560001675</u>
类型	CLI R 02-3 GE/SW S
GTIN (EAN)	4008190990008
数量	10 items

CLI R 02-3 GE/SW S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			
深	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
宽度	3.4 mm	宽度 (英寸)	0.1339 inch
争重	1.3 g		
温度			
工作温度范围	-3080 °C		
不保产品合规			<u>'</u>
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	ロ戏, んりが 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据	, receive a single		
	,		
材料颜色(阻抗编码)	4	打印方向	水平
T印类型	标准		热成型
类型	MultiPack	 宽度	3.4 mm
且燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-30 °C	颜色编码	黄色
玄素	是	基础材料	PVC, 软的, 无镉
丁印颜色	黑色		大写字母
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	流程, 机械制造	每包装数量	25
L作温度范围	-3080 °C	 表面印刷	S
异线和电缆标记号			
与 ≢	B	夏 上广拉表和	1 F 2
过素 三小压按而和	是 0.2 mm2		1.5 mm ²
最小压接面积	0.2 mm ²	最大电缆外径	3 mm
最小电缆外径 导线压接面积		导线外径	1.3 - 3 mm
	0.2 - 1.5 mm ²		1
分类 			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
CLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

目录日期/图纸 2