

## CLI R 02-3 GE/SW .

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

插图类似



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

### 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | CableLine, 装配杆             |
| 订货号        | <a href="#">0560001749</a> |
| 类型         | CLI R 02-3 GE/SW .         |
| GTIN (EAN) | 4008190990138              |
| 数量         | 10 items                   |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 4 mm   | 深度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 高度 | 3 mm   | 高度 (英寸) | 0.1181 inch |
| 宽度 | 3.4 mm | 宽度 (英寸) | 0.1339 inch |
| 净重 | 1.14 g |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |             |        |             |
|--------------|-------------|--------|-------------|
| 材料颜色 (阻抗编码)  | 4           | 打印方向   | 水平          |
| 打印类型         | 标准          | 打印工艺   | 热成型         |
| 类型           | MultiPack   | 宽度     | 3.4 mm      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0         | 最大工作温度 | 80 °C       |
| 最小工作温度       | -30 °C      | 颜色编码   | 黄色          |
| 卤素           | 是           | 基础材料   | PVC, 软的, 无铜 |
| 打印颜色         | 黑色          | 打印标志   | 符号          |
| 推荐使用的工业      | 流程, 机械制造    | 每包装数量  | 25          |
| 工作温度范围       | -30...80 °C | 表面印刷   | .           |

## 导线和电缆标记号

|        |                           |        |                     |
|--------|---------------------------|--------|---------------------|
| 卤素     | 是                         | 最大压接面积 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 0.2 mm <sup>2</sup>       | 最大电缆外径 | 3 mm                |
| 最小电缆外径 | 1.3 mm                    | 导线外径   | 1.3 - 3 mm          |
| 导线压接面积 | 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> |        |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |