

**CLI RH 20-10 CLI R 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

**通用订货数据**

版本	CableLine, 装配杆支架
订货号	<a href="#">0563600000</a>
类型	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008190018436
数量	1 items

**CLI RH 20-10 CLI R 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	28 mm	深度 (英寸)	1.1024 inch
高度	55 mm	高度 (英寸)	2.1654 inch
宽度	55 mm	宽度 (英寸)	2.1654 inch
净重	42.5 g		

**温度**

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

材料颜色 (阻抗编码)	6	宽度	55 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	蓝色
卤素	是	基础材料	聚酰胺
推荐使用的工业	流程, 机械制造	工作温度范围	-40...100 °C

**导线和电缆标记号**

卤素	是
----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**CLI RH 20-10 CLI R 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

应用举例

