

CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

版本	CableLine, 装配杆支架
订货号	0563700000
类型	CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN)	4008190291136
数量	1 items

CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	28 mm	深度 (英寸)	1.1024 inch
高度	55 mm	高度 (英寸)	2.1654 inch
宽度	55 mm	宽度 (英寸)	2.1654 inch
净重	41.5 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	2	宽度	55 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	红色
卤素	是	基础材料	聚酰胺
推荐使用的工业	流程, 机械制造	工作温度范围	-40...100 °C

导线和电缆标记号

卤素	是
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

应用举例

